



# APガンオリジナル Oリング



小川 オリジナル AP Oリング				
品番 (TWG-APOR-)	入数	販売価格		ご注文数量
0043P	6個入	4,800	袋	/袋
0050注1	6個入	1,500	袋	/袋
0151注1	6個入	1,800	袋	/袋
0030	6個入	5,100	袋	/袋
0033	6個入	4,800	袋	/袋
0026	6個入	3,900	袋	/袋
0046	6個入	8,100	袋	/袋
0031	6個入	5,280	袋	/袋
0023	6個入	3,720	袋	/袋
0124	6個入	4,680	袋	/袋
0029	6個入	4,680	袋	/袋

※注1：メテック等での洗浄の必要がないエア経路部に使用するため、非耐薬品(バンドン)を選定しています。

貴社名	
納品先	

# オリジナル AP Oリング



- ◇密閉瓶に浸漬
- ◇試験溶剤 ジクロロメタン
- ◇浸漬時間 12h以上
- ◇比較テスト品
  - ・GRACO社 純正品
  - ・TWG仕入れ製品
  - ・一般フッ素系

FUSION APガン用をラインナップしました！  
 グラコ純正品と変わらない性能！  
 しかもお求めやすい価格でご提供！！  
 メチセロでも大丈夫！！



小川商事株式会社

TEL 075-605-6540

FAX 075-605-6550

## AP Oリング(外径約Φ19.2mm)



### 【純正品】

膨潤は見られず  
 その後、浸漬テストを  
 継続するも、全く膨潤せず



### 【TWG品】

膨潤は見られず  
 その後、浸漬テストを  
 継続するも、全く膨潤せず



### 【一般FKM系】

12hで使用できない状況まで  
 膨潤した。外径Φ19.2→Φ26  
 (30%以上拡大)

## AP Oリング(外径約Φ12.8mm)



### 【純正品】

膨潤は見られず  
 その後、浸漬テストを  
 継続するも、全く膨潤せず



### 【TWG品】

膨潤は見られず  
 その後、浸漬テストを  
 継続するも、全く膨潤せず



### 【一般FKM系】

12hで使用できない状況まで  
 膨潤した。外径Φ12.8→Φ17  
 (30%以上拡大)